




Vamzdžių kraštų valcavimo prietaisas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	820900
GTIN	4004625260135
Produktų klasė	86B

Aprašymas

Modelis:

Plieninis lietas korpusas su 2 užspaudimo kaladėlėmis, 5 kraštų užrietimo antgaliais (4,75 - 10 mm) ir 1 atrama 90°. Įtaisą galima įtvirtinti į bet kuriuos standartinius spaustus.

Užspaudimo kaladėlės vamzdžių Ø4,75; 5; 6; 8; 9 ir 10 mm. Viena pusė tiesi 180° kraštams; kita pusė su nuožula 90° kraštams.

Kraštų užrietimo antgaliai vamzdžių Ø 4,75-5; 6; 8; 9 ir 10 mm, krašto forma F ir E. **Atrama 90°** kraštui D ir E.

Paskirtis:

Standartizuotam dvigubam kraštų valcavimui (DIN 74234) stabdžių ir aušinimo skysčių vamzdeliams, hidraulinėse ir pneumatinėse sistemose. Be siūlių išstemptiems plieniniams vamzdžiams, taip pat ir susuktiems vamzdžiams dvigubomis sienelėmis (Bundy).

Tinka:

Kraštai D-E-F pagal DIN 74234.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Briaunų lenktuvas
----------------	-------------------

Priedai

Prispaudimo lūpa Tipas 1652	820950 1652
Atraminių kaladėlių pora Tipas M	820970 M
Kraščių užrietimo antgalis, metrinis Tipas 8	820930 8
Kraščių užrietimo antgalis, metrinis Tipas 6	820930 6
Kraščių užrietimo antgalis, metrinis Tipas 10	820930 10
Kraščių užrietimo antgalis, metrinis Tipas 4,75/5	820930 4,75/5
Kraščių užrietimo antgalis, metrinis Tipas 9	820930 9