

ROLLER**Rankinis sriegtuvas „Central“ lakštinio plieno lagamine, Tipas: 1/2-114****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Produktų klasė	84B

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo galva greitai pakeičiama paprasčiausiai ją įkišus į terkšlės galvą su greituoju fiksatoriumi. Pjovimo galvos su ilga vamzdine kreipiančiąja ir tiksliai reguliuojamomis pjovimo lūpomis. Pjovimo lūpos yra ypatingai patvarios ir keičiamos. Terkšlė perjungiamo į dešininę ar kairinę eigą. Persukus pjovimo lūpas galima sriegti sriegius iki pat sienos (ant trumpų, jau instaliuotų antvamzdžių). Netinka vamzdžiams iš nerūdijančio plieno.

Paskirtis:

Patogus ir lengvas rankinis sriegtuvas, labai tinkamas pasiimti į statybų aikštelę. **Mažas galvos Ø leidžia dirbti ankštose vietose.**

Tinka:

Whitworth vamzdinis sriegis pagal DIN 2999 **kūginis 1:16.**

Turinys:

tinkamos pjovimo galvutės, po 1 vnt. (Whitworth vamzdiniams sriegiams): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 colio; terkšlinei svirčiai: 1 vnt.

Pastaba:

Šios dalys, pagal paklausimą parduodamos ir po vieną:

- **Terkšlinė svirtis Nr. 820600**
- **Lakštinio plieno lagamine Nr. 820620**
- **sukomplektuota pjovimo galvutė su užspaudimo lūpomis Nr. 820650 ir atsarginėmis užspaudimo lūpomis Nr. 820670.**

Užsakant prašome nurodyti norimą dydį.

Techninis aprašymas

Terkšlinių griebtuvų skaičius	1
Whithworth vamzdinių sriegių sriegimo galvutė	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 in
Norma	DIN EN 10226
Pakuotė	lakštinio plieno lagamine
Produkto rūšis	Rankinis sriegtuvas

Priedai

Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1/2	820650 R1/2
Dėžė iš lakštinio plieno rankiniams sriegtuvams „Central“ Tipas C1.1/4	820620 C1.1/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R3/4	820650 R3/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1.1/4	820650 R1.1/4
Terkšlinė svirtis „Central“ Tipas C1.1/4	820600 C1.1/4
Pjovimo galvutė su žiaunomis Sriegio tipas R1	820650 R1