



## Elektroninis sukimo momento patikros raktas, Maksimalus sukimo momentas: 500Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	655360 500
GTIN	2050001023179
Produktų klasė	66E

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas kontrolinis raktas su keičiama terškėle ir kompaktišku rodymo ir valdymo moduliu. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia **optinis ir akustinis signalas**. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.

**Kaupiklis:** 999 matavimo verčių porų.

**Maitinimo šaltinis:** NiMH akumuliatoriai, veikimo trukmė 20 h, įkrovimo trukmė 3,5h. **Mato vienetai:** Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

#### Paskirtis:

Greitam **varžtinių jungčių patikrinimui**. Varžtas toliau veržiamas nustatytu kampu. Iš tam reikalingo sukimo momento ( $T_w$ ) automatiškai apskaičiuojamas pradinis varžto priveržimo momentas ( $T_A$  atitinka  $T_B$ ) ir parodomas.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, instrukcija vokiškai ir angliškai.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 655265 (nuo RS232C iki USB).

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	500 Nm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Svoris	4000 g
Paleidimas	0,5 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Sūkių momento ribos	100 - 500 Nm
Baterijų kiekis	1
Serija	CTB2-G
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	910 mm
Bendras ilgis L	1055 mm
Indikatorius	skaitmeninis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·ft
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	Elektromechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	rodantis
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Duomenys protokoluojami	taip

Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

### Paslaugos

DAkkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020030 1000/2

### Priedai

Duomenų perdavimo kabelis	655265
---------------------------	--------