



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 420Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 420
GTIN	4560138442319
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Matavimo vienetas: Nm.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Svoris	2400 g
maksimalus sukimo momentas	420 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 420 Nm
Bendras ilgis L	890 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Feedback	rodantis
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	800 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometriniis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020030 1000/2

DAkKS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020040 1000/2