

Garant**Plastikinių vamzdžių žnyplės, Kai Ø iki: 63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	819670 63
GTIN	4045197675880
Produktų klasė	81C

Aprašymas**Modelis:**

Žirklės lengvam plastikinių vamzdžių pjovimui. Platus atraminis paviršius pjovimui stačiu kampu. Keičiami, specialiai grūdinti peiliai.

Žirklių korpusas iš ergonomiško **magnio slėginio liejinio su gumuotomis rankenomis**.

Konstruktivi krumpliastiebio ir peilio visuma užtikrina tikslių peilių pastūmą. Peilis yra su PTFE nekibia danga, puikiai slysta. Peilių keitimas be įrankių užtikrinamas greitąja keitimo sistema. Papildomai **su aktyvuojamu vamzdžio ribotuvu** vamzdžiams ≤50 mm Ø.

Paskirtis:

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui. (Kai sienelės labai plonos, naudojimo galimybės labai ribotos.) Ypač tinka paruošti vamzdžių movas suvirinimui. Plastikinių vamzdžių žnyplės lengvam pjovimui.

Pastaba:

Žirkles žarnoms žr. Nr. 769940, 769960 ir 769980.

Techninis aprašymas

kai Ø iki	63 mm
Produkto rūšis	Žirklės

Priedai

Atsarginis peilis Kai Ø iki 63 mm

819675 63