



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 655500 100 |
| GTIN | 4560138443941 |
| Produktų klasė | 66F |

Aprašymas

Modelis:

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Matavimo vienetas: Nm.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indikatorius | analoginis |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Svoris | 550 g |
| maksimalus sukimo momentas | 100 Nm |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm |
| Sūkių momento ribos | 10 - 100 Nm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃] | 310 mm |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
| Bendras ilgis L | 400 mm |
| Feedback | rodantis |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Kalibravimas | O3 |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Duomenys protokoluojami | ne |
| Matavimo prietaisai | mechaninis |
| Suveikimo signalas | jutiklinis |
| Užlenkimo funkcija | ne |
| Slipper funkcija | ne |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne |
| Kontrolinė rodyklė | taip |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020040 1000/2