



## Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 1400Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 1400
GTIN	2050001017024
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Matavimo vienetas:** Nm.

**Funkcija:**

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Svoris	9800 g
--------	--------

maksimalus sukimo momentas	1400 Nm
Pavaros keturbriaunis	1 in
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 Nm
Sūkių momento ribos	200 - 1400 Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Feedback	rodantis
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	1600 mm
Bendras ilgis L	1740 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas