



## Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 280Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 280
GTIN	4580135821061
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Matavimo vienetas:** Nm.

**Funkcija:**

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	280 Nm
Svoris	1650 g
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	35 - 280 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	600 mm
Bendras ilgis L	691 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Feedback	rodantis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių  
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2

DAkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020040 1000/2