



## Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 2100Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 2100
GTIN	2050001017031
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Matavimo vienetas:** Nm.

**Funkcija:**

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Svoris	12000 g
--------	---------

maksimalus sukimo momentas	2100 Nm
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 Nm
Sūkių momento ribos	200 - 2100 Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	2000 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	2140 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	rodantis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas