

HOLEX**Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 280Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655520 280
GTIN	4045197549969
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityta skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Mato vienetai: Nm Patogi dviejų komponentų rankena.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityta skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	280 Nm
----------------------------	--------

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Svoris	1650 g
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	56 - 280 Nm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	535 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	605 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	690 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Feedback	rodantis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2

