



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 1000Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 1000
GTIN	4560138444269
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Matavimo vienetas: Nm.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
--------------	------------

Pavaros keturbriaunis	1 in
Svoris	7400 g
maksimalus sukimo momentas	1000 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Sūkių momento ribos	100 - 1000 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	1350 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	1488 mm
Feedback	rodantis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

020040 1000/2

DAkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020030 1000/2