



## Elektroninis sukimo momento patikros raktas, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	655360 100
GTIN	2050001023148
Produktų klasė	66E

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas kontrolinis raktas su keičiama terškėle ir kompaktišku rodymo ir valdymo moduliu. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia **optinis ir akustinis signalas**. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.

**Kaupiklis:** 999 matavimo verčių porų.

**Maitinimo šaltinis:** NiMH akumuliatoriai, veikimo trukmė 20 h, įkrovimo trukmė 3,5h. **Mato vienetai:** Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

#### Paskirtis:

Greitam **varžtinių jungčių patikrinimui**. Varžtas toliau veržiamas nustatytu kampu. Iš tam reikalingo sukimo momento ( $T_w$ ) automatiškai apskaičiuojamas pradinis varžto priveržimo momentas ( $T_A$  atitinka  $T_B$ ) ir parodomas.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, instrukcija vokiškai ir angliškai.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 655265 (nuo RS232C iki USB).

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Paleidimas	0,1 Nm
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Svoris	630 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
Baterijų kiekis	1
Serija	CTB2-G
Feedback	rodantis
Atlaisvinimo principas	Elektromechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	450 mm
Indikatorius	skaitmeninis
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	lbfin
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	363 mm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Duomenys protokoluojami	taip

Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
DAkkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2

## Priedai

Duomenų perdavimo kabelis	655265
---------------------------	--------