

**HOLEX****Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 700Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655520 700
GTIN	4045197549983
Produktų klasė	62E

**Aprašymas****Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Mato vienetai:** Nm Rantyta metalinė rankena.

**Funkcija:**

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sukimo momentas	700 Nm
----------------------------	--------

Svoris	5500 g
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Sūkių momento ribos	140 - 700 Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Bendras ilgis L	1260 mm
Feedback	rodantis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	1065,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	1150,5 mm
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020030 1000/2
DAkkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2

