

HOLEX**Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 25Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655520 25
GTIN	4045197549921
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Mato vienetai: Nm Patogi dviejų komponentų rankena.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
-----------------------	--------

maksimalus sukimo momentas	25 Nm
Svoris	400 g
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Sūkių momento ribos	5 - 25 Nm
Bendras ilgis L	250 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Feedback	rodantis
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	164 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	200 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
DAkkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2

