

HOLEX**Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 655520 50 |
| GTIN | 4045197549938 |
| Produktų klasė | 62E |

Aprašymas**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Mato vienetai: Nm Patogi dviejų komponentų rankena.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniui varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|-------|
| Svoris | 600 g |
|--------|-------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 50 Nm |
| Indikatorius | analoginis |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % |
| Priveržimo kryptis | Dešinysis ir kairinis priveržimas |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm |
| Sūkių momento ribos | 10 - 50 Nm |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁] | 221 mm |
| Bendras ilgis L | 332 mm |
| Feedback | rodantis |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃] | 257 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Kalibravimas | O3 |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Duomenys protokoluojami | ne |
| Matavimo prietaisai | mechaninis |
| Suveikimo signalas | optinis |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |

Paslaugos

| | |
|--|---------------|
| DAkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |
| Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm | 020030 400/2 |

