

HOLEX**Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655520 200
GTIN	4045197549952
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Mato vienetai: Nm Patogi dviejų komponentų rankena.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniui varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	1000 g
--------	--------

Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	rodantis
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Bendras ilgis L	470 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	410 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	340 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2

