



Įrankių lagaminas servisui su ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	692902
GTIN	4045197375308
Produktų klasė	62G

Aprašymas

Modelis:

Smūgiams, temperatūros svyravimams ir rūgštims atsparus lagamino dangtis sujungtas stabilium aliuminio rėmu su integruotomis spynomis ir stipriais savaime užsifiksuojančiais lankstais. Su gumine rankena nešimui.

Vidus:

1 įrankių lenta su 24 skyreliais, 12 guminių kilpų ir 1 kišene smulkioms dalims priekinėje ir galinėje pusėje.

1 dugno įdėklas ir įrankių lenta 6 skyreliais ir 9 guminėmis kilpomis kaip dangtis.

1 dugno įdėklas kartu su įrankių lenta (skydu) su 6 skyrelių ir 9 guminėmis kilpomis vietoj dangčio.

Pastaba:

Kodinės spynos pasirinktinai užsakomos Nr. 692926 dyd. 2.

Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Vidinis ilgis: 465 mm

Vidinis plotis: 352 mm

Vidinis aukštis: 215 mm

Svoris: 6 kg

Techninis aprašymas

Vidinis plotis	352 mm
----------------	--------

Svoris	6 kg
Vidinis ilgis	465 mm
Vidinis aukštis	215 mm
Medžiaga	PP
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova	25 kg
Lagamino savybės	tinka skrydžiams
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

Apsauginis kilimėlis	692800
Teleskopinė rankena	692911
Spynų rinkinys, sinchroniškai užsirakinančios	692916
Įdedamas padėklas su viduriniu skirtuku, 6 mažais skirtukais ir dangčiu	692770
Įrankių lenta, rinkinys	692906
Kodinių spynų rinkinys Tipas 2	692926 2