

## Garant

### Dinamometrinis raktas su perjungiamo terksle, Maksimalus sukimo momentas: 320Nm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	656050 320
GTIN	4045197302243
Produktų klasė	61E

#### Aprašymas

##### Modelis:

Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkslę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.

Girdimas ir juntamas spragtelėjimas leidžia ypač patogiai ir tiksliai nustatyti pageidaujamą sukimo momento vertę.

Nenuimama **perjungiamo terkslės** išmetiklio - **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

**Mato vienetai:** Nm

##### Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

##### Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

##### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

##### Tikslumas:

Nuo rodomos vertės **tik veržiant į dešinę:  $\pm 3\%$**

##### Pjovimo režimai:

##### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Kalibravimas tik dešiniam priveržimui.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sukimo momentas	320 Nm
Svoris	1400 g
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 Nm
Sūkių momento ribos	60 - 320 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	538 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	633 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

**Paslaugos**DAkS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

**Priedai**Atsarginės dalys terkšlėms  
Pavaros keturbriaunis 1/2 in

656051 1/2