



## Hermetiškas lagaminas „Explorer“, Tipas: 7630



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 692930 7630   |
| GTIN             | 8024482008806 |
| Produktų klasė   | 64A           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Ypač stabilus lagaminas iš smūgiams atsparaus plastiko, su porolono užpildu. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 - 085875). Storos sienelės užtikrina stabilumą Sandarus ir atsparus cheminėms medžiagoms. Atsparumas temperatūrai nuo – 33 °C iki 90 °C.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Lengvai pažeidžiamų detalių ir prietaisų apsaugai, pakavimui ir transportavimui.

**Pastaba:**

Kitų dydžių lagaminai, įrangos variantai ir priedai užsakomi atskirai.

### Techninis aprašymas

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Išorinis plotis | 560 mm  |
| Vidinis plotis  | 485 mm  |
| Apimtis         | 113,1 l |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Užraktų kiekis         | 7                              |
| Svoris                 | 16,4 kg                        |
| Vidinis ilgis          | 765 mm                         |
| Išorinis aukštis       | 355 mm                         |
| Išorinis ilgis         | 860 mm                         |
| Šoninių rankenų kiekis | 2                              |
| maksimali apkrova      | 81,8 kg                        |
| Ratukų skaičius        | 2                              |
| Vidinis aukštis        | 305 mm                         |
| IP apsaugos klasė      | IP 67                          |
| Lagamino savybės       | tinka skrydžiams               |
| Lagamino savybės       | atsparus smūgiams              |
| Lagamino savybės       | tinka skrydžiams               |
| Produkto rūšis         | Įrankių transportavimo sistema |