

**Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/89mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	674220 3/89
GTIN	4013288015013
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Nuo dyd. 3/89 su ištisine šešiabriaune geležte.

Paskirtis:

Varžtams su kryžmine Pozidriv įpjova DIN 3128.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	3
visas ilgis	89 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	855/4 Z PZ
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu