

**GEDORE****Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 40Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657000 40
GTIN	4002805856017
Produktų klasė	63L

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm, lbf·in.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	40 Nm
Svoris	1000 g
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	70 - 350 lbf·in
Sūkių momento ribos	8 - 40 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	262 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	262 mm
Bendras ilgis L	338 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	DREMOMETRAS

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

**Paslaugos**DAkS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400