

**GEDORE****Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 120Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657000 120
GTIN	4002805856116
Produktų klasė	63L

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm, lbfft. Varomasis kvadratas atblokuojamas mygtuko paspaudimu.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Svoris	1500 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	120 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	25 - 120 Nm
Sūkių momento ribos	18 - 90 lbfft
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	373 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	462 mm
Feedback	ryškus
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	373 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	DREMOMETRAS

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

**Paslaugos**

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000