

GEDORE**Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 760Nm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657000 760 |
| GTIN | 4002805856314 |
| Produktų klasė | 63L |

Aprašymas**Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 760 Nm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/4 in |
| Indikatorius | analoginis |
| Svoris | 3200 g |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 Nm |
| Sūkių momento ribos | 155 - 760 Nm |
| Sūkių momento ribos | 115 - 560 lbfft |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm |
| Padalos vertė, pasirenkama | lbfft |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Feedback | ryškus |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Bendras ilgis L | 812 mm |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃] | 719 mm |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁] | 719 mm |
| Kalibravimas | O1 |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Duomenys protokoluojami | ne |
| Matavimo prietaisai | mechaninis |
| Suveikimo signalas | akustinis |
| Suveikimo signalas | jutiklinis |
| Serija | DREMOMETRAS |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020010 1000

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000