

**GEDORE****Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 1000Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657000 1000
GTIN	4002805857113
Produktų klasė	63L

**Aprašymas****Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm, lbfft. Su ilginamuoju vamzdžiu.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	1000 Nm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Svoris	5600 g
Indikatorius	analoginis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Sūkių momento ribos	520 - 1000 Nm
Sūkių momento ribos	380 - 730 lbfft
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Feedback	ryškus
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	1290,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	1403 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	1290,5 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis

Serija	DREMOMETRAS
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

### Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020010 1000
DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000