

GEDORE**Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 2000Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657000 2000
GTIN	4002805856413
Produktų klasė	63L

Aprašymas**Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm. Su ilginamuoju vamzdžiu.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	11600 g
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	2000 Nm
Pavaros keturbriaunis	1 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	50 Nm
Sūkių momento ribos	750 - 2000 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	2353 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	2213 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	2213 mm
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	DREMOMETRAS
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 2000 Nm

020010 2000