

## Įrankių dėžė iš lakštinio plieno, Tipas: 5/530



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	693460 5/530
GTIN	8716736000208
Produktų klasė	66K

### Aprašymas

**Modelis:**

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu. Iš 0,6 mm plieninės skardos.

**Spalva:**

Dėžė iš visų pusių dažyta mėlynai milteliniu būdu.

### Techninis aprašymas

Išorinis ilgis	530 mm
Išorinis plotis	200 mm
Modelis	5-dalių
Išorinis aukštis	200 mm
Svoris	5,3 kg
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

**Priedai**

Cilindrinė spyna, standartinė su 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
Cilindrinų spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su 4 raktais Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
Cilindrinė spynas keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Cilindrinė spynas keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Precizinė cilindrinė spynas 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
ALUTITAN pakabinama spynas skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Precizinė cilindrinė spynas 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu keliais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Precizinė cilindrinė spynas vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50