

**Garant**

**Precizinių kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150130 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

150301 5

GTIN

4045197911896

Produktų klasė

11M

**Aprašymas****Modelis:**

Precizinis kūginis gilintuvas 150130.

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamu žingsniu** ir atitinkamai nušlifotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkūpinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, **speciali TiAlN danga** padidina įrankio patvarumą. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

**Privalumai:**

Itin stabilus veikimas gilinimo proceso metu. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir **optimalų įrankio patvarumą.**

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.**

**Turinys:**

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Tiekimo sudėtis:**

5 dalių precizinių kūginių gilintuvų rinkinys **apvalioje dėžutėje.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvų kiekis	5
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	75 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	16 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	60 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

## Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150130 12,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150130 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150130 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150130 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150130 20,5