



## Dinamometrinis raktas su reguliavimo skale, Maksimalus sukimo momentas: 25Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657235 25
GTIN	4560138448878
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Su perjungiamo terklės galvute ir tvirtinimo kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Mato vienetai:** Nm. Su rantiyta metaline rankena.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Svoris	250 g
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
maksimalus sukimo momentas	25 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,25 Nm
Sūkių momento ribos	5 - 25 Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	230 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	162 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

DAkS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000