

GEDORE**Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657000 200
GTIN	4002805857311
Produktų klasė	63L

Aprašymas**Modelis:**

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. **Standus varomasis kvadratas** (ne terkšlė). **Mato vienetai:** Nm, lbfft. Varomasis kvadratas atblokuojamas mygtuko paspaudimu.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Indikatorius	analoginis
Svoris	1400 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Sūkių momento ribos	30 - 150 lbfft
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	463 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	463 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	551 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	DREMOMETRAS

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

PaslaugosDAkS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400