

**Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	674260 3,5
GTIN	4013288191762
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis	0,6 mm
Ašmenų plotis	3,5 mm
visas ilgis	50 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	800/4 Z
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu