

Garant**Precizinių ilgų kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150377 dėžutėje 90°, TiAlN,
Gilintuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150375 6
GTIN	4045197912220
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Precizinis kūginis gilintuvas 150377 **su ilgu kotu.**

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tiksliai, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.**

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tiekimo sudėtis:

6 dalių sriegpjovių rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvų kiekis	6
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Kūginis gilintuvas, ilgas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4