

**Antgališ vidiniams raktams 1/4 colio E 6,3 su magnetu, Rakto dydis: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	674265 7
GTIN	7610733252923
Produktų klasė	63E

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

**Paskirtis:**

Šešiabriauniams varžtams ir veržlėms DIN 3126.

**Standartas:**

**DIN ISO 1173**

**Apdirbama medžiaga:**

Iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	7 mm
visas ilgis	60 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
su magnetiniu antgaliu	taip
tinka staklėms	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

