

Garant**Plaktukas su nailoniniais antgaliais ir aliumininiu viduriu, Plaktuko galvutės Ø: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754160 27
GTIN	4045197680464
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta metalinė vidurinė dalis su plaktuko kotu iš riešutmedžio medienos, su nailono apsaugine koto įvove ir žiediniu pleištu. Smūgiams ir dilimui atsparūs nailoniniai antgaliai sujungti su vidurine dalimi dvigubo poveikio tvirtinimo sistema.

Vidurinė dalis iš aliuminio, juodai anoduotos.

Privalumai:

Vidurinė dalis iš aliuminio = žymiai mažesnis svoris. Todėl galima dirbti labai tiksliai ir tuo pačiu tausoti lankstus.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754180, o atsarginius kotus žr. Nr. 751650.

Techninis aprašymas

Svoris	0,2 kg
Galvutės ilgis su antgaliais	81 mm
Koto ilgis	300 mm
Plaktuko galvutės Ø	27 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu
pleištu Koto ilgis 300 mm

751650 300

Atsarginis nailoninis antgalis, vnt. Plaktuko galvutės Ø 27
mm

754180 27