



Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754200 27
GTIN	4013288001504
Produktų klasė	73C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvove ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš **poliuretano** (rudais).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	27 mm
Koto ilgis	265 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	90 mm
Plaktuko galvutės Ø	27 mm
Svoris	0,276 kg
Žaliava Kotas	Uosis
Serija	102
Darbinė medžiaga	Poliuretanai, vidutinio kietumo
Gamintojo pavadinimas	102

be atatrakos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754600 27
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754300 27
Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 27 mm	754400 27