



## Dinamometrinis raktas su reguliavimo skale, Maksimalus sukimo momentas: 280Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657235 280
GTIN	4571141274903
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Su perjungiamo terklės galvute ir tvirtinimo kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Mato vienetai:** Nm. Su sintetinės dervos rankena.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	280 Nm
Svoris	2000 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 280 Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	600 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Bendras ilgis L	695 mm
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

020010 400

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

---