



## Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000, Maksimalus sukimo momentas: 1355Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	654910 1355
GTIN	856986007065
Produktų klasė	66D

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjimą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

#### Standartas:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Techninis aprašymas

Laido ilgis	1,2 m
Svoris	3,2 kg
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Skersmuo	64 mm

Sūkių momento ribos	135 - 1355 Nm
Ilgis	178 mm
maksimalus sukimo momentas	1355 Nm
Išėjimo kvadratas	1 in
Pavaros keturbriaunis	1 in
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas