



Dinamometrinis imtuvas, skirtas TTS-2000, Maksimalus sukimo momentas: 2711Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654910 2711
GTIN	856986007072
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

Dėl įmontuoto lusto SMART-Chip, saugančio kaupiklio vertes, užtikrinama, kad visi sistemos komponentai gali būti tarpusavyje derinami ir keičiami. Šis dinamometrinis imtuvas atlaiko mechanines perkrovas iki 150% nominaliosios vertės. Pasiekus 110% nominaliosios vertės imtuvas ima skleisti garsinį įspėjamąjį signalą, be to ekrane dar pasirodo ir atitinkamas įspėjamasis vaizdo pranešimas. Šie dinamometriniai imtuvai tiekiami su saugiu ir patvariu laidu, kurį prireikus galima pakeisti.

Standartas:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Svoris	3,2 kg
Skersmuo	64 mm
maksimalus sukimo momentas	2711 Nm

Laido ilgis	1,2 m
Ilgis	178 mm
Sūkių momento ribos	271 - 2711 Nm
Išėjimo kvadratas	1 in
Pavaros keturbriaunis	1 in
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas