

**Garant****Plaktukas su nailoniniais antgaliais ir aliumininiu viduriu, Plaktuko galvutės Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754160 40
GTIN	4045197680488
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta metalinė vidurinė dalis su plaktuko kotu iš riešutmedžio medienos, su nailono apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu. Smūgiams ir dilimui atsparūs nailoniniai antgaliai sujungti su vidurine dalimi dvigubo poveikio tvirtinimo sistema.

Vidurinė dalis iš aliuminio, juodai anoduotos.

**Privalumai:**

Vidurinė dalis iš aliuminio = žymiai mažesnis svoris. Todėl galima dirbti labai tiksliai ir tuo pačiu tausoti lankstus.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754180, o atsarginius kotus žr. Nr. 751650.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis su antgaliais	105 mm
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Svoris	0,354 kg
Koto ilgis	320 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

---

**Priedai**

Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvove ir žiediniu  
pleištu Koto ilgis 320 mm

751650 320

Atsarginis nailoninis antgalis, vnt. Plaktuko galvutės Ø 40  
mm

754180 40