



Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754200 40
GTIN	4013288001535
Produktų klasė	73C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš **poliuretano** (rudais).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Uosis
Svoris	0,656 kg
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Koto ilgis	320 mm
Korpuso Ø	40 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Serija	102
Darbinė medžiaga	Poliuretanai, vidutinio kietumo
Gamintojo pavadinimas	102

be atrankos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754600 40
Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754400 40
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754300 40