

**Garant****Plaktukas su nailoniniais antgaliais ir aliumininiu viduriu, Plaktuko galvutės Ø: 50mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 754160 50     |
| GTIN             | 4045197680495 |
| Produktų klasė   | 71D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta metalinė vidurinė dalis su plaktuko kotu iš riešutmedžio medienos, su nailono apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu. Smūgiams ir dilimui atsparūs nailoniniai antgaliai sujungti su vidurine dalimi dvigubo poveikio tvirtinimo sistema.

Vidurinė dalis iš aliuminio, juodai anoduotos.

**Privalumai:**

Vidurinė dalis iš aliuminio = žymiai mažesnis svoris. Todėl galima dirbti labai tiksliai ir tuo pačiu tausoti lankstus.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754180, o atsarginius kotus žr. Nr. 751650.

**Techninis aprašymas**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Svoris                       | 0,48 kg   |
| Plaktuko galvutės Ø          | 50 mm     |
| Koto ilgis                   | 320 mm    |
| Galvutės ilgis su antgaliais | 117 mm    |
| Produkto rūšis               | Plaktukas |

---

**Priedai**

Atsarginis nailoninis antgalis, vnt. Plaktuko galvutės Ø 50 mm

754180 50

Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu Koto ilgis 320 mm

751650 320