



## Dinamometrinis raktas su reguliavimo skale, Maksimalus sukimo momentas: 1400Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657235 1400
GTIN	4571141276440
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Su perjungiamo terklės galvute ir tvirtinimo kvadratu įstatomoms galvutėms.

**Mato vienetai:** Nm. Su rantiyta metaline rankena.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789. Naudokite tik vidinius raktus su fiksavimui skirtomis kiaurymėmis.

### Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Svoris	10800 g
Pavaros keturbriaunis	1 in
maksimalus sukimo momentas	1400 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	10 Nm
Sūkių momento ribos	300 - 1400 Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	1787 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	1650 mm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 2000 Nm

020010 2000

