



## Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	754200 50
GTIN	4013288001542
Produktų klasė	73C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš **poliuretano** (rudais).

#### Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

### Techninis aprašymas

Svoris	0,905 kg
Koto ilgis	340 mm
Žaliava Kotas	Uosis
Galvutės ilgis su antgaliais	115 mm
Korpuso Ø	50 mm
Plaktuko galvutės Ø	50 mm
Serija	102
Darbinė medžiaga	Poliuretanai, vidutinio kietumo
Gamintojo pavadinimas	102

be atatrakos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	754400 50
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754300 50
Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754600 50