

**Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx Plus® profilis: 10IP****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 674252 10IP |
| GTIN | 7610733221394 |
| Produktų klasė | 63E |

Aprašymas**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Paskirtis:

Visiems didelės apkrovos atlaikantiems Torx Plus® sistemos varžtams. Torx Plus® varžtai, be kita ko, vis dažniau naudojami keičiamosioms plokštelėms arba transmisijos detalėms prisukti.

Standartas:**DIN ISO 1173****Apdirbama medžiaga:**

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Torx Plus® profilis | 10IP |
| visas ilgis | 50 mm |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | E 6,3 |
| Gamintojo pavadinimas | PrecisionBits |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams |
| Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |