

Atsarginis įrankių įdėklas, Tipas: 830



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693475 830
GTIN	2050001021823
Produktų klasė	66K

Aprašymas

Spalva:

RAL 7001 sidabro pilkumo **dažytas milteliniu būdu.**

Darbinis / įdėklo ilgis: 790 mm

Darbinis / įdėklo plotis: 170 mm

Naudojamasis aukštis: 50 mm

Techninis aprašymas

Darbinis / įdėklo ilgis	790 mm
Darbinis / įdėklo plotis	170 mm
Naudojamasis aukštis	50 mm
Produkto rūšis	Dėžutė

Priedai

Cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spynas su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Cilindrinė spyna, standartinė su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50

Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Cilindrinų spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
Cilindrinė spynas su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
ALUTITAN pakabinama spynas su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Precizinė cilindrinė spynas su vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
Precizinė cilindrinė spynas su skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Precizinė cilindrinė spynas su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40