

Garant
VHM sferinė kopijavimo freza, Deimant., Ø DC × L1: 0,8X8mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209791 0,8X8 |
| GTIN | 4045197919953 |
| Produktų klasė | 11Y |

Aprašymas
Modelis:

Su **deimantine danga sp³**. **Didžiausiam našumui ir tikslumui** apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. **Apribotos tolerancijos** užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgalastos pjovimo briaunos. **Posvyrio kampas α = 16°**.

Tolerancija:

- **Pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras 0 / -0,005 mm.**
- **Sužeminto koto Ø: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, a_p naudokite adapterį!

Vertės, skirtos:

kopijavimui: a_p = 0,15 × D × a_{p, korr}

Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!

pvz., vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------|
| Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu | 8 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 0,64 mm |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 0,77 mm |
| Bendras ilgis L | 45 mm |
| Pastūma f _z frezavimui kopijuojant grafitu | 0,016 mm |
| Koto Ø D _s | 4 mm |
| Dantų skaičius Z | 2 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 0,8 mm |
| Pjovimo briaunos spindulys R_1 | 0,4 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai |
| Pataisinis faktorius $a_{p, \text{korr}}$ | 0,5 |
| Danga | Deimant. |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | 0 / -0,005 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant |
| Kotas | DIN 6535 HA su h5 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | juodas |
| Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20 | tinka | 200 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 160 m/min | N |
| Kompozicinės medžiagos | tinka | | |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | tinka | 350 m/min | N |
| GFK | tinka | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | tinka | 190 m/min | N |

| | | | |
|---------------|-------|-----------|---|
| Grafitas | tinka | 340 m/min | N |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |