



## Plaktukas be atrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 60mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	754700 60
GTIN	7610733003495
Produktų klasė	73B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

**Be atrankos** dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

#### Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

### Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	120 mm
Svoris	1,47 kg
Korpuso medžiaga	Plienas
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Plaktuko galvutės Ø	60 mm
Koto ilgis	360 mm

Bendras ilgis	420 mm
Darbinė medžiaga be atatrakos	Nailonas, baltos spalvos
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Atsarginis nailoninis antgalis išgaubtas Plaktuko galvutės Ø 60 mm	754730 60
Atsarginis nailoninis antgalis plokščias Plaktuko galvutės Ø 60 mm	754720 60
Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 60 mm	754840 60