



Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754500 40
GTIN	4013288001177
Produktų klasė	73C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvove ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su tvirtais antgaliais iš **Cellidor** (geltoni).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754600; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	40 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Žaliava Kotas	Uosis
Svoris	0,656 kg
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Koto ilgis	320 mm
Serija	100
Darbinė medžiaga	Cellidor, geltonos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	100

be atatrakos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 40 mm	754400 40
Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754600 40
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754300 40