



## Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	674257 8
GTIN	7610733221523
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

#### Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

#### Standartas:

**DIN ISO 1173**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	50 mm
Ašmenų plotis	8 mm
Ašmenų / briaunos storis	1,2 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

