

Atsarginis įrankių įdėklas, Tipas: 910



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693475 910
GTIN	2050001021830
Produktų klasė	66K

Aprašymas

Spalva:

RAL 7001 sidabro pilkumo **dažytas milteliniu būdu.**

Darbinis / įdėklo ilgis: 870 mm

Darbinis / įdėklo plotis: 170 mm

Naudojamasis aukštis: 50 mm

Techninis aprašymas

Darbinis / įdėklo ilgis	870 mm
Darbinis / įdėklo plotis	170 mm
Naudojamasis aukštis	50 mm
Produkto rūšis	Dėžutė

Priedai

Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Cilindrinė spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Cilindrinė spyna, standartinė su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
	085855 40

Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm

Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliusu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50