



Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754700 22
GTIN	7610733003433
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	75 mm
Koto ilgis	250 mm
Bendras ilgis	270 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Plaktuko galvutės Ø	22 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis

Svoris	0,167 kg
Darbinė medžiaga be atatrakos	Nailonas, baltos spalvos taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 22 mm	754840 22
Atsarginis nailoninis antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 22 mm	754730 22
Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 22 mm	754720 22